



Übersicht Zitzengummis

Zitzengummis für S90 Melkeinheiten
für Standard Schauglas und Jetpuls Schauglas



1-428	Zitzengummi G	25 mm	Für große und mittlere Zitzengrößen
1-429	Zitzengummi G2	24 mm	Für mittlere Zitzengrößen
1-4299	Zitzengummi G22	22 mm	Für mittlere und kleine Zitzengrößen
1-4266	Zitzengummi G33	20 mm	Für kleine Zitzengrößen

Zitzengummis für S90 Melkeinheiten,
für Standard Schauglas und Jetpuls Schauglas , Material Silikon



1-4299SI	Zitzengummi G 22	22 mm	Für mittlere und kleine Zitzengrößen
1-4266SI	Zitzengummi G33	20 mm	Für kleine Zitzengrößen

S90 Zitzengummis Jetliner mit Düse und Belüftungskanal
für optimalen Milchtransport (nur für Schauglas 1-416)



1-4024	Jetliner Zitzengummi	24 mm	Für mittlere Zitzengrößen
1-4022	Jetliner Zitzengummi G22	22 mm	Für mittlere und kleinere Zitzengrößen
1-4020	Jetliner Zitzengummi	20 mm	Für kleine Zitzengrößen



AktivPuls® System-Zitzengummi
mit Vakuumentlastung

1-3024 AktivPuls® Zitzengummi 24mm
1-3022 AktivPuls® Zitzengummi 22mm
1-3020 AktivPuls® Zitzengummi 20mm

Für mittlere und große Zitzengrößen
Für mittlere und kleinere Zitzengrößen
Für kleinere Zitzengrößen

AktivPuls® System-Zitzengummi S-Line
Optimales Handling, auch für enge Zitzenabstände geeignet für Spülaufnahme ClearWash S

1-6023-S AktivPuls® Zitzengummi 23mm
1-6021-S AktivPuls® Zitzengummi 21mm

Für mittlere und kleinere Zitzengrößen
Für kleinere und mittlere Zitzengrößen

Alle AktivPuls® System-Zitzengummi sind erhältlich in

- Monoblock-Ausführung
- mit der Zusatzbezeichnung – SA inkl. Schauglas
- mit der Zusatzbezeichnung – S als Ersatzteil für Zitzengummi für Schauglas
- mit der Zusatzbezeichnung – R für AMS System AktivPuls® Robot